产品信息

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.22 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滑动轴承
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	80 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	46 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 （A）	90 岸 A
胎面硬度 （D）	39 海岸 D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

订单号 00002549

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH