

# LEVINA

5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Levina                                |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas         |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                                |
| Conductivo eléctrico          | No                                    |
| Inoxidable                    | No                                    |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                                |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                                 |
| Altura total                  | 141 mm                                |
| Ancho total                   | 59 mm                                 |
| Peso total                    | 0.53 kg                               |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida               |
| Forma de Horquilla Forma | Delgado                 |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Gris plateado (RAL7001) |
| Desplazamiento           | 36 mm                   |
| Radio de giro            | 98 mm                   |
| Interferencia de giro    | 196 mm                  |
| Diámetro del domo        | 59 mm                   |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                    |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica               |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001)          |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 100 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 32 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                       |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 95 mm             |
| Anchura de la placa                        | 70 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 50 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 75 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |



Premio al  
Diseño  
Universal



Club  
Diseñador  
Deutscher

# LEVINA

5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704

Número de pedido 00061720  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

