

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	60 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	60 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	71 mm
Kopējais platums	58 mm
Kopējais svars	0,32 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	51 mm
Grozāms savienojums	102 mm
Kupola diametrs	58 mm

RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	42 mm
Protektora platums	19 mm
Korpusa platums	19 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Pasūtījuma numurs 00062067
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

