

## STYLEA

5920XOI065L51-10 DOM32

EAN 4031582342864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs                       | Stylea                         |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă                 |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 kg                          |
| Conductiv electric                | ✓                              |
| Capacitate de încărcare statică   | 100 kg                         |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                          |
| Înălțime totală                   | 68 mm                          |
| Lățime totală                     | 46 mm                          |

## ROATĂ

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă, conductivă electric |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată          |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer   |
| Axă                                     | Rivrat                         |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet    |
| Diametru                                | 65 mm                          |
| Benză de rulare                         | 7 mm                           |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                     |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Poliamidă           |
| Formă Furcă            | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant       | Tijă , pivotantă    |
| Raza de pivotare       | 53 mm               |
| Interferență pivotantă | 106 mm              |
| Diametru cupolă        | 32 mm               |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                           |

# STYLEA

5920XOI065L51-10 DOM32

EAN 4031582342864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

