

AGILA

2477DIK075P40

EAN 4031582050295
Bestelnummer 00004831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	55 kg
Statisch draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	100 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,452 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	80 mm
Draaicirkel	160 mm
Diameter koepel	43 mm

FITTING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	60 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	38 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	48 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	38 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	48 mm
Diameter plaatgat	6,3 mm

AGILA

2477DIK075P40

EAN 4031582050295
Bestelnummer 00004831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

