

## LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Название продукта                  | Lumina                             |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора          |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 40 kg                              |
| Электропроводящий                  | Да                                 |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                |
| Грузоподъемность статическая       | 80 kg                              |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                             |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                              |
| Общая высота                       | 56 mm                              |
| Общая ширина                       | 55 mm                              |
| Общий вес                          | 0,12 kg                            |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Цинковое литье под давлением / алюминий       |
| Форма Вилы            | Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный                          |
| Цвет                  | Хром                                          |
| Офсет (Смещение)      | 20 mm                                         |
| Радиус поворота       | 54 mm                                         |
| Поворотное соединение | 108 mm                                        |
| Диаметр купола        | 0 mm                                          |

## КОЛЕСО

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен, электропроводный           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой  |
| Ось                     | Заклепки                                 |
| Цвет Протектор          | Черный графит (RAL9011)                  |
| Цвет Колесо             | Черный графит (RAL9011)                  |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                        |
| Диаметр                 | 50 mm                                    |
| Ширина Протектор        | 10 mm                                    |
| Диаметр отверстия Ось   | 0 mm                                     |
| Длина хаба              | 0 mm                                     |
| Ширина тела             | 10 mm                                    |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                           |

## ФИТИНГ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Тип фитинга            | Глухое отверстие для фитинга B10 |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm                            |

# LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Номер заказа 00079236

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

