ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●○
Шум руху	●●●●○
Атритація	●●○○○
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech heat
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	80 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	250 °C
Загальна вага	0,54 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Тампінг, Термостійкість
Носіння	Сухий втулка підшипника
Колір Колесо	Металік
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	35 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	45,5 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (A)	75 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Номер замовлення 00033962

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH