

## LUMINA

A520PJI050L51-8 chrome/9011/7042

EAN 4031582357653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu              | Lumina                   |
| Typ                         | Otočné Kolečko           |
| Norma                       | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h              | 40 kg                    |
| Elektrické vodivé           | Ne                       |
| Nerezové                    | Ne                       |
| Statická Nosnost            | 80 kg                    |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                    |
| Celková výška               | 56 mm                    |
| Stavební výška              | 54 mm                    |
| Celková hmotnost            | 0,07 kg                  |

## UCHYCENÍ

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyprpylen                                       |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou |
| Otočné ložisko   | Přírubový čep, otočný                             |
| Barva vidlice    | Chrom                                             |
| Vyosení          | 20 mm                                             |
| Poloměr otáčení  | 0 mm                                              |
| Průměr otáčení   | 104 mm                                            |

## KOLO

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiál středu         | Polyprpylen                   |
| Materiál běhounu        | Termoplastická pryž           |
| Ložisko                 | Ložisko s distanční trubičkou |
| Osa kola                | Ozubené                       |
| Barva Běhounu           | Dopravní šedá A (RAL7042)     |
| Barva Kola              | Grafitové černá (RAL9011)     |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra                   |
| Průměr                  | 50 mm                         |
| Šířka Běhoun            | 10 mm                         |
| Průměr otvoru pro šroub | 0 mm                          |
| Délka náboje            | 0 mm                          |
| Šířka středu kola       | 10 mm                         |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 87 Obuv A                     |

## MONTÁŽ

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení           | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 8 mm                        |

# LUMINA

A520PJ1050L51-8 chrome/9011/7042

EAN 4031582357653

Objednáací číslo 00074400

Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

