

STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Номер замовлення 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атритація ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Stylea |
| Тип | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 50 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 100 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 68 mm |
| Загальна ширина | 43 mm |
| Загальна вага | 0,101 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Колір Протектор | Білий алюміній (подібний до RAL9006) |
| Колір Колесо | Білий алюміній (подібний до RAL9006) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 65 mm |
| Протектор | 8 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 0 mm |
| Довжина хаба | 0 mm |
| Ширина тіла | 8 mm |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Колір | Білий алюміній (подібний до RAL9006) |
| Офсет (Зсув) | 25 mm |
| Радіус повороту | 77 mm |
| Поворотне з'єднання | 154 mm |
| Діаметр ковпачка | 23 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm |

STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Номер замовлення 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

