



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Delta
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	210 mm
总宽度	94 mm
总重量	3.3 kg

轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	135 mm
转向干涉	270 mm
圆顶直径	94 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	105 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

DELTA

3642ITP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337426
订单号 00833691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

