

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Número de pedido 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	34,9 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,239 kg

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Número de pedido 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

