

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668
Bestelnummer 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	98 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	100 mm
Breedte wielkern	98 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	720 kg
Statisch Draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,584 kg

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668
Bestelnummer 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

