

# ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha stainless                  |
| Тип                                | Въртящ се Колело                 |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg                           |
| Неръждаемост                       | ✓                                |
| Статичен Товароносимост            | 300 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 128 mm                           |
| Общо тегло                         | 0,817 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал на тялото    | Полиамид                                      |
|                       | мек   |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                              |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба               |
| Диаметър              | 100 mm  |
| Ширина на Резба       | 34 mm   |
| Твърдост на Резба (A) | 64 Бръснач А                                  |

## ВИЛКА

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Материал                    | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица                | Обхват                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка      |
| Изместване                  | 41 mm                       |
| Радиус на завъртане         | 91 mm                       |
| Интерференция при завъртане | 182 mm                      |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

