

AGILA

2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 188 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids global | 1.74 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 36 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Couleur Roue | Zingué bleu |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Largeur du corps | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

RACCORD

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil | 28 mm |
| Longueur Œil | 45 mm |
| Position du filetage de l'Œil | 19 mm |
| Quantité de trous de montage Œil | 2 |

AGILA

2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946

Numéro de commande 00030775
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

