

## LEVINA

5370PJP125R05-22X45



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Levina                          |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 161 mm                          |
| Largeur totale                  | 59 mm                           |
| Poids                           | 0,682 kg                        |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène                   |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 125 mm                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Polyamide                |
| Forme de la chape       | Élancée                  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Gris argenté (RAL7001)   |
| Déport                  | 38 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 100,5 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 201 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 59 mm                    |

## FIXATION

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Type de fixation            | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central    | 22 mm       |
| Longueur de la vis          | 45 mm       |
| Position de la tige filetée | 19 mm       |
| Nombre de trous de fixation | 2           |

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club



# LEVINA

5370PJP125R05-22X45



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club