ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атритація	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	123 mm
Загальна ширина	118 mm
Загальна вага	5,29 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	72 mm
Поворотне з’єднання	144 mm
Діаметр ковпачка	104 mm

КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	75 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	112 mm
Ширина тарілки	112 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH