

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6205

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1320 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	2200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,86 kg

DURATECH


TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Bestelnummer 00801309
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Bestelnummer 00801109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.