

## GALEA

5071PIO100R05-22X40

EAN 4031582362497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Galea                              |
| Behuizingstype               | Wielen met Richtingsslot           |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 60 kg                              |
| Statisch draagvermogen       | 120 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 139 mm                             |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                  |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering                      | Glijlager                      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer  |
| Diameter                      | 100 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## BEHUIZING

|             |               |
|-------------|---------------|
| Materiaal   | Polyamide     |
| Vork Vorm   | Gesloten      |
| Zwenklager  | Twee balraces |
| Offset      | 40 mm         |
| Draaicirkel | 205 mm        |

## FITTING

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout    | 22 mm                |
| Lengte Bout      | 40 mm                |

# GALEA

5071PIO100R05-22X40

EAN 4031582362497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

