

# DESIGN DU COUVERCLE

2074PIP125R26-28S45

EAN 4031582360868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Design du couvercle                                            |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs                             |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                                                          |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                                                         |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                                         |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                                          |
| Hauteur                         | 163 mm                                                         |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                           |
|                       | souple                                  |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes de précision         |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 125 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 75 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Fermé                  |
| Pivot                   | Deux courses de billes |
| Déport                  | 41 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 103,5 mm               |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm                 |

## RACCORD

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées |
| Diamètre Œil    | 28 mm                                        |
| Longueur Œil    | 96 mm                                        |



Prix Red Dot Design

# DESIGN DU COUVERCLE

2074PIP125R26-28S45

EAN 4031582360868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---



Prix Red Dot  
Design