

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numero d'ordine 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ○ ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech heat
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	134 °C
Peso complessivo	0,084 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Sintetici termoplastici, Resistente al calore
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Colore Ruota	Nero
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	31,8 mm
Larghezza corpo	25 mm
Durezza del Battistrada (D)	80 Shore D

SUPPORTO

Inossidabile ✓

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numero d'ordine 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

