

## STORA

2370PJJ125P30-13

EAN 4031582300338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Stora                             |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 155 mm                            |
| Greutate totală                   | 0,662 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă             |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic      |
| Lagăr                                   | Rulment cu role           |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet |
| Diametru                                | 125 mm                    |
| Benză de rulare                         | 32 mm                     |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A             |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Subțire              |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 38 mm                |
| Raza de pivotare       | 100,5 mm             |
| Interferență pivotantă | 201 mm               |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm                 |

# STORA

2370PJJ125P30-13

EAN 4031582300338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

