

NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO


Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	400 mm
Ancho de Banda de rodadura	80 mm
Diámetro del agujero del Eje	40 mm
Longitud del cubo	90 mm
Anchura del cuerpo	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	3000 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	2500 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	5000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	23.6 kg




NOVATECH

FTP 400x80-040 H290

EAN 4031582319507

Número de pedido 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.