

## ALPHA

3477PJP125P62 65A

EAN 4031582409734



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 180 kg                         |
| Elektrické vodivé           | Ne                             |
| Nerezové                    | Ne                             |
| Statická Nosnost            | 360 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                          |
| Celková výška               | 155 mm                         |
| Stavební výška              | 75 mm                          |
| Celková hmotnost            | 1,14 kg                        |

## UCHYCENÍ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice     | Široký               |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou    |
| Vyosení          | 40 mm                |
| Poloměr otáčení  | 75 mm                |
| Průměr otáčení   | 246 mm               |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tread hardness     | měkký                    |
| Materiál středu    | Polyprpylen              |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž      |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva kola         | Stříbrně šedá (RAL7001)  |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 40 mm                    |
| Šířka středu kola  | 40 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 65 Obuv A                |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 105 mm               |
| Šířka plotny                    | 80 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA

3477PJP125P62 65A



EAN 4031582409734

Objednáací číslo 00061826  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

