

ELASTECH

UFR125x40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Elastech                         |
| Tipo                          | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 250 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 500 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Peso total                    | 0.43 kg                          |

ARO

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Material del cuerpo              | Poliamida                                   |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete                         | Rodamiento de rodillos                      |
| Protectores de hilo              | Sin protector de roscas                     |
| Diámetro                         | 125 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura       | 40 mm                                       |
| Diámetro del agujero del Eje     | 15 mm                                       |
| Longitud del cubo                | 58 mm                                       |

# ELASTECH

UFR125x40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

