

# ZETA REVERSE

468BITP125P63

EAN 4031582398328  
Broj porudžbine 00860885

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu         | ●●●●● |
| Ishrana                | ●●●●● |
| otpornost na rdju      | ●●●○○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Naziv proizvoda                | Zeta reverse  |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema  |
| Nosivost na 4 km/h             | 500 kg  |
| Nosivost na 6 km/h             | 400 kg  |
| Statički Nosivost              | 1000 kg   |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C  |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C   |
| Sveukupna visina               | 164 mm  |
| Ukupna širina                  | 96 mm   |
| Ukupna težina                  | 3,187 kg  |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum               |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Med žuta (RAL1005)       |
| štitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Materijal       | Čelični list, veoma težak                |
| oblik viljuska  | siroko, Ojacano                          |
| okretni lezaj   | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući |
| Boja            | plavo cinkovano                          |
| ofset           | 60 mm                                    |
| okretni radijus | 161 mm                                   |
| Otpor okretanju | 322 mm                                   |
| Prečnik kupole  | 96 mm                                    |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468BITP125P63

EAN 4031582398328  
Broj porudžbine 00860885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

