

NOVATECH

FTP 125x50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	660 kg
Capacité de charge à 6 km/h	550 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,71 kg

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	54 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6006
Convient pour/à	linde

NOVATECH


FTP 125x50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Numéro de commande 00833303
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

FTP 125x50-020 H154

EAN 4031582382056

Numéro de commande 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.