

# FOOTMASTER


## FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Номер замовлення 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність ролону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атритация	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	310 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	150 mm
Загальна ширина	128 mm
Загальна вага	8,45 kg

### КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	100 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

### КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	32 mm
Радіус повороту	90 mm
Поворотне з'єднання	180 mm
Діаметр ковпачка	112 mm

### ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	112 mm
Ширина тарілки	112 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Номер замовлення 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

