INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# AGILA CARE

## 2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Agila care |
| Tipus | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | Sí |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 188 mm |
| Àmplia general | 60 mm |
| Pes total | 1,1 kg |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 45 mm |
| Scio de giro | 120 mm |
| Sterferencia de giro | 240 mm |
| Dome Dictel | 60 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida, conducció elèctrica |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 150 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil |
| Pern Diamant | 28 mm |
| Pern Longitud | 96 mm |
| Posició Pern | 19 mm |
| Pern muntant la quantitat de forats | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH