

## STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Stylea                |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő      |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 50 kg                 |
| Elektromosan vezető               | Nem                   |
| Rozsdamentes                      | Nem                   |
| Statikus teherbírás               | 100 kg                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                 |
| Összsúly                          | 0,05 kg               |
| Teljes szélesség                  | 52 mm                 |

## VÁZ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid               |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa        |
| Forgócsapágó    | Csap, forgatható       |
| Szín            | Grafitfekete (RAL9011) |
| Ellensúlyoz     | 12 mm                  |
| Körbeforgás     | 74 mm                  |
| Kupola átmérője | 15,2 mm                |

## KERÉK

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga     | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga     | Kerékkel megegyező         |
| Csapágó                | Siklócsapágó távtartóval   |
| Tengely                | Szegecselt                 |
| Szálvédők              | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                 | 35 mm                      |
| Futófelület szélessége | 12 mm                      |
| Test szélessége        | 12 mm                      |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 10 mm                       |

# STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Rendelési szám 00078712

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

