

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Levina stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	190 mm
Kopējais platums	59 mm
Kopējais svars	0,77 kg

KRONŠTEINIS

Mājoķļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	113 mm
Grozāms savienojums	226 mm
Kupola diametrs	59 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gultnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm

«Universal
Design»
balvaVācijas
dizaineru
klubs

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000


EAN 4031582364453

Pasūtījuma numurs 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



«Universal
Design»
balva



Vācijas
dizaineru
klubs