

GALEA

5071PJP125P30-12

EAN 4031582378955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	162 mm
Обща ширина	66 mm
Общо тегло	0,558 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач А

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	129 mm
Интерференция при завъртане	258 mm
Диаметър на купол	59 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	12 mm

GALEA

5071PJP125P30-12

EAN 4031582378955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

