

LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365

Номер на поръчката 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта | Lumina |
| Тип корпус | Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 kg |
| Статичен Товароносимост | 80 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 59 mm |
| Обща ширина | 55 mm |
| Общо тегло | 0,129 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос | Навлязъл |
| Цвят Резба | Графитно черно (RAL9011) |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 50 mm |
| Ширина на Резба | 8 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 0 mm |
| Дължина на центъра | 0 mm |
| Ширина на тялото | 8 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Материал | Цинк-умре-кастинг / Алуминий |
| Форма Вилца | Вилка Колело, затворен |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Цвят | Графитно черно (RAL9011) |
| Изместване | 20 mm |
| Радиус на завъртане | 54 mm |
| Интерференция при завъртане | 108 mm |
| Диаметър на купол | 0 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Тип на фитинга | Щифт с пръстен за захващане, с яка |
| Диаметър Щифт | 11 mm |
| Щифт | 20 mm |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ЗАМАК/9011

EAN 4031582311365

Номер на поръчката 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

