

PURETECH

FVP 250x80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ


Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ●
Атритация	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	810 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	675 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1350 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	6,9 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	80 mm
Діаметр отвору Вісь	30 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A




PURETECH

FVP 250x80-Ø30 H190

EAN 4031582365429

Номер замовлення 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.