

## LINEA

5941UAP100R05-22 RAL9002

EAN 4031582368734



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Linea                         |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők   |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 120 kg                        |
| Statikus teherbírás               | 240 kg                        |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                        |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                         |
| Összsúly                          | 120 mm                        |
| Teljes szélesség                  | 82 mm                         |
| Összsúly                          | 0,922 kg                      |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 100 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 20 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Anyag           | Poliamid                |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa         |
| Forgócsapágy    | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 32 mm                   |
| Körbeforgás     | 108 mm                  |
| Körbeforgás     | 216 mm                  |
| Kupola átmérője | 52 mm                   |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 22 mm             |
| Csavar hossza     | 40 mm             |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

## MŰSZAKI RAJZOK

