PRODUCTINFORMATIE

ALPHA

3470UFJ100P62 T/G-small

EAN 4031582377781



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,89 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	90 mm
Uitzwenking	180 mm
Diameter koepel	75 mm

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3470UFJ100P62 T/G-small


EAN 4031582377781

Bestelnummer 00061066


Producttekeningen


3470U00100P62-neu





Platte 3470-080P62-105x80





© Copyright 2026 TENTE International GmbH