

AGILA

2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	55 kg
Elektromosan vezető	✓
Statikus teherbírás	110 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	103 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapág	Kúpos golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	80 mm
Körbeforgás	160 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)	36 mm
Befeszítőcsap (minimális)	40 mm
Típek	Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.

AGILA

2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

