

# NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361  
Bestelnummer 00801911

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Asgatdiameter	35 mm
Naaflengte	120 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	2640 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	2200 kg
Statisch Draagvermogen	4400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	15,059 kg

# NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361  
Bestelnummer 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

