

PURETECH

PVO250x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	250 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	500 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	2.06 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	250 mm
트레드 폭	50 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	58 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

PURETECH

PVO250x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

