

ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Metalizado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	49 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	200 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,52 kg

ELASTECH


IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Número de encomenda 00043125
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Número de encomenda: 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.