PRODUCTINFORMATIE

# AGILA

2477DYK075P40

EAN 4031582340532



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 55 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 110 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 100 mm |
| Totale breedte | 43 mm |
| Totaal gewicht | 0,43 kg |

## VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 24 mm |
| Zwenk radius | 80 mm |
| Uitzwenking | 160 mm |
| Diameter koepel | 43 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
| Lager | Konuskogellager |
| Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Breedte wielkern | 25 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |

## BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Vierkante plaat |
| Lengte plaat | 60 mm |
| Breedte plaat | 60 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DYK075P40


EAN 4031582340532

Bestelnummer 00004972

**Producttekeningen**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH