

ALPHA

3470ITP150P63 CONVEX

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Alpha |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 350 kg |
| Статичен Товароносимост | 700 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 195 mm |
| Общо тегло | 2,494 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминий |
| | изпъкнал |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 0 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 55 mm |
| Радиус на завъртане | 130 mm |
| Интерференция при завъртане | 260 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ALPHA

3470ITP150P63 CONVEX

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

