

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Номер заказа 00004157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта                     | Agila twin                                  |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                       |
| Общая высота                          | 99 mm                                       |
| Общая ширина                          | 71 mm                                       |
| Общий вес                             | 0,564 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен               |
| Материал протектора     | Термопластичная резина     |
| Подшипник               | Подшипник скольжения       |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы          |
| Диаметр                 | 75 mm                      |
| Ширина Протектор        | 25 mm                      |
| Ширина тела             | 25 mm                      |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A             |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний      |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом           |
| Цвет                  | Пассивированный голубым     |
| Офсет (Смещение)      | 31,3 mm                     |
| Радиус поворота       | 99 mm                       |
| Поворотное соединение | 198 mm                      |
| Диаметр купола        | 65 mm                       |

## ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 10,3 mm            |

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912  
Номер заказа 00004157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

