

KAPPA LOAD

9651ITP250P63 CL67

EAN 4031582314601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h	800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	2000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	305 mm
Kopējais platums	110 mm
Kopējais svars	6,1 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	61 mm
Pagriezienu rādiuss	187,5 mm
Grozāms savienojums	375 mm
Lubrication nipple	1
Kupola diametrs	111 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	250 mm
Protektora platums	55 mm
Korpusa platums	55 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA LOAD

9651ITP250P63 CL67

EAN 4031582314601

Pasūtījuma numurs 00830357
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

