



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	40 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	3000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	5000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	23.6 kg




NOVATECH

FTP 400x80-Q40 HL90

EAN 4031582319507

Numéro de commande 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.