

ALPHA STAINLESS

8478UFD200P63

EAN 4031582347180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Alpha stainless

Ház típusa Fixvillás görgő

Standard EN12532 - Szállítóeszközök

Teherbírás 4 km/h-nál 400 kg

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Igen

Statikus teherbírás 800 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 80 °C

Összsúly 2,21 kg

Teljes szélesség 115 mm

VÁZ

A ház anyaga Rozsdamentes acél, nehéz

Villa alakja Széles

Szín Rozsdamentes acél

KERÉK

Tread hardness puha

Felépítmény anyaga Poliamid

Futófelület anyaga Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált

Csapágó Tűgörgős csapágó, rozsdamentes

Tengely Csavar anyával

Kerék színe Ezüstszerű (RAL7001)

Átmérő 200 mm

Futófelület szélessége 46 mm

Test szélessége 46 mm

A futófelület keménysége (A) 63 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa Téglalap alakú talplemez

Talplemez hossza 140 mm

Talplemez szélessége 115 mm

Lemezfurat hossza (minimális) 75 mm

Lemezfurat hossza (maximális) 80 mm

Lemezfurat szélessége (minimális) 75 mm

Lemezfurat szélessége (maximális) 105 mm

Tengely furat átmérője 11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFD200P63

EAN 4031582347180

Rendelési szám 00035542

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

