



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte | Novatech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 140 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 110 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 280 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Pes total | 0,3 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal | Acero, hierro |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Fos |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió (RS/2RS) |
| Roda de color | Amarillo de mel (RAL1005) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespallles |
| Diametralització | 80 mm |
| Banda de rodadura ample | 20 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 20 mm |
| Longitud del cub | 14 mm |
| Corporació ample | 20 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

NOVATECH

ETY 080X20-Ø20 EL14

EAN 4031582318524

Número de comanda 00830219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

