

NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numer zamówienia 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	800 kg
Nośność przy 6 km/h	640 kg
Nośność statyczne	1600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	1,156 kg

KOŁO

Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżni	90 mm
Twardość Bieżni (A)	92 Shore A
Twardość Bieżni (D)	42 Shore D
Średnica łożysko kulkowe	47 mm
Szerokość łożysko kulkowe	14 mm

RYSUNKI TECHNICZNE

