

# ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609  
Numărul de comandă 00004012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                                  |
| Tip de carcasă                    | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport      |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 75 kg                                  |
| Capacitate de încărcare statică   | 150 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 128 mm                                 |
| Lățime totală                     | 75 mm                                  |
| Greutate totală                   | 0,92 kg                                |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, negru        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 100 mm                      |
| Benză de rulare                         | 35 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 35 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă             | Larg                |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Culoare                | Pasivat în albastru |
| Offset                 | 41 mm               |
| Raza de pivotare       | 123 mm              |
| Interferență pivotantă | 246 mm              |
| Diametru cupolă        | 75 mm               |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 105 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 80 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 77 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 60 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 77 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 9 mm                  |

# ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609



Numărul de comandă 00004012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

