

# AGILA

2470PJO075R47-21,5-24

EAN 4031582324808  
Bestelnummer 00031501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Behuizingstype               | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 75 kg                              |
| Statisch draagvermogen       | 150 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                              |
| Totale hoogte                | 103 mm                             |
| Totaal gewicht               | 0,31 kg                            |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 75 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## BEHUIZING

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm    | Breed              |
| Zwenklager   | Twee balraces      |
| Offset       | 24 mm              |
| Zwenk radius | 61,5 mm            |
| Draaicirkel  | 123 mm             |

## FITTING

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                | Synthetische expander, vierkant                                     |
| Expander bevestiging (minimaal) | 21,5 mm                                                             |
| Expander bevestiging (maximaal) | 24 mm                                                               |
| Tip                             | Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen. |

# AGILA

2470PJO075R47-21,5-24

EAN 4031582324808  
Bestelnummer 00031501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

