



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

|                |          |
|----------------|----------|
| 제품명            | Novatech |
| 하우징 유형         | 휠        |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg   |
| 전기 전도성         | 아니요      |
| 스테인리스          | 아니요      |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg   |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C   |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C    |
| 전체 체중          | 0.14 kg  |

휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 강철, 철      |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조  |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함   |
| 직경         | 60 mm      |
| 트레드 폭      | 20 mm      |
| 차축 홀 직경    | 20 mm      |
| 허브 길이      | 12 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |

